



- manometro molla bourdon con riempimento di glicerina
- materiale cassa in Acciaio Inox diametro cassa 100 mm con flangia anteriore a 3 fori
- esecuzione posteriore eccentrico
- attacco al processo lega di rame
- elemento di misura lega di rame
- movimento lega di rame
- classe di precisione 1% f.s.
- quadrante alluminio bianco con fermo a zero
- indice alluminio
- trasparente in policarbonato
- normativa EN 837-1
- temperatura ambiente -20 ... +60°C fluido +60°C

Modello MIPEGF100

attacco al processo

Range	Unità	1/2" gas cilindrico	1/2" npt	1/2" gas conico
-1 ...0	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/0-B/P	MIPEGF100N1/2-1/0-B/P	MIPEGF100R1/2-1/0-B/P
-1 ...0.6	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/0.6-B/P	MIPEGF100N1/2-1/0.6-B/P	MIPEGF100R1/2-1/0.6-B/P
-1 ...1.5	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/1.5-B/P	MIPEGF100N1/2-1/1.5-B/P	MIPEGF100R1/2-1/1.5-B/P
-1 ...3	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/3-B/P	MIPEGF100N1/2-1/3-B/P	MIPEGF100R1/2-1/3-B/P
-1 ...5	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/5-B/P	MIPEGF100N1/2-1/5-B/P	MIPEGF100R1/2-1/5-B/P
-1 ...9	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/9-B/P	MIPEGF100N1/2-1/9-B/P	MIPEGF100R1/2-1/9-B/P
-1 ...15	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/15-B/P	MIPEGF100N1/2-1/15-B/P	MIPEGF100R1/2-1/15-B/P
-1 ...24	bar / psi	MIPEGF100G1/2-1/24-B/P	MIPEGF100N1/2-1/24-B/P	MIPEGF100R1/2-1/24-B/P
0 ...0.6	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/0.6-B/P	MIPEGF100N1/2-0/0.6-B/P	MIPEGF100R1/2-0/0.6-B/P
0 ...1	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/1-B/P	MIPEGF100N1/2-0/1-B/P	MIPEGF100R1/2-0/1-B/P
0 ...1.6	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/1.6-B/P	MIPEGF100N1/2-0/1.6-B/P	MIPEGF100R1/2-0/1.6-B/P
0 ...2.5	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/2.5-B/P	MIPEGF100N1/2-0/2.5-B/P	MIPEGF100R1/2-0/2.5-B/P
0 ...4	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/4-B/P	MIPEGF100N1/2-0/4-B/P	MIPEGF100R1/2-0/4-B/P
0 ...6	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/6-B/P	MIPEGF100N1/2-0/6-B/P	MIPEGF100R1/2-0/6-B/P
0 ...10	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/10-B/P	MIPEGF100N1/2-0/10-B/P	MIPEGF100R1/2-0/10-B/P
0 ...12	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/12-B/P	MIPEGF100N1/2-0/12-B/P	MIPEGF100R1/2-0/12-B/P
0 ...16	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/16-B/P	MIPEGF100N1/2-0/16-B/P	MIPEGF100R1/2-0/16-B/P
0 ...20	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/20-B/P	MIPEGF100N1/2-0/20-B/P	MIPEGF100R1/2-0/20-B/P
0 ...25	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/25-B/P	MIPEGF100N1/2-0/25-B/P	MIPEGF100R1/2-0/25-B/P
0 ...40	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/40-B/P	MIPEGF100N1/2-0/40-B/P	MIPEGF100R1/2-0/40-B/P
0 ...60	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/60-B/P	MIPEGF100N1/2-0/60-B/P	MIPEGF100R1/2-0/60-B/P
0 ...100	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/100-B/P	MIPEGF100N1/2-0/100-B/P	MIPEGF100R1/2-0/100-B/P
0 ...160	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/160-B/P	MIPEGF100N1/2-0/160-B/P	MIPEGF100R1/2-0/160-B/P
0 ...200	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/200-B/P	MIPEGF100N1/2-0/200-B/P	MIPEGF100R1/2-0/200-B/P
0 ...250	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/250-B/P	MIPEGF100N1/2-0/250-B/P	MIPEGF100R1/2-0/250-B/P
0 ...315	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/315-B/P	MIPEGF100N1/2-0/315-B/P	MIPEGF100R1/2-0/315-B/P
0 ...400	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/400-B/P	MIPEGF100N1/2-0/400-B/P	MIPEGF100R1/2-0/400-B/P
0 ...600	bar / psi	MIPEGF100G1/2-0/600-B/P	MIPEGF100N1/2-0/600-B/P	MIPEGF100R1/2-0/600-B/P